


# 气路条

## VABM-L1-18W-G38-6

产品代号: 574471

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度尺寸	19 mm
阀位的最大数量	16
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, H-导轨安装	1.5 Nm
最大紧固扭矩, 阀安装	1.18 Nm
最大紧固扭矩, 墙面安装	3 Nm
产品重量	995 g
先导气口 12/14	M5
先导排气口 82/84	M5
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 2	G1/4
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 4	G1/4
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金