



# 伯努利抓手

## OGGB-140-G18-2

产品代号: 574567

FESTO

适合于运送较薄、易碎的工作



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
连接的位置	位于顶部/在侧面
抓手直径	140 mm
工作压力	0 ... 6 bar
额定工作气压	1 bar
额定工作压力时的空气消耗	110 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
介质温度	0 ... 60 °C
环境温度	0 ... 60 °C
额定工作压力时的噪音等级	65 dB(A)
额定工作压力时的声强等级	78 dB(A)
额定工作压力时的保持力	7 N
额定工作压力时的侧向力	1 N
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
气动连接	G1/8
其它可用接口	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 隔离垫圈	POM
产品重量	348 g