



垂直气源板

VABF-L1-P3A3-G18

产品代号: 574593

FESTO



技术参数

特性	值
宽度尺寸	16 mm
阀位的最大数量	1
工作压力 MPa	-0.09 ... 1 MPa
工作压力	-0.9 ... 10 bar
授权	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.65 Nm
产品重量	350 g
气动连接, 气口 1	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 板	锻造铝合金