


# 端子条

## NECU-L3G7-C1

产品代号: 576319

FESTO



### 技术参数

特性	值
授权	c UL us - Listed (OL)
连接频率	100
装配位置	任意
产品重量	12.8 g
电连接	7-针 压接式的端子 直列式插头
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	12 A
电泳强度	4 kV
端子截面	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
环境温度	-40 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色
材料信息, 电气触片	铜合金 经过电镀