


气路板模块 VABM-B10-20S-G14-8

产品代号: 576423

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-------------------|
| 宽度尺寸 | 22 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 阀位的最大数量 | 8 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 产品重量 | 917 g |
| 安装类型 | 带通孔 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 5 | G1/4 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 气路板 | 锻造铝合金 |