


# 电源模块

## VMPAC-SP-0

产品代号: 576569

FESTO



### 技术参数

| 特性         | 值              |
|------------|----------------|
| 宽度         | 32.8 mm        |
| 长度         | 169 mm         |
| 宽度尺寸       | 26.8 mm        |
| 工作压力       | -0.9 ... 8 bar |
| 先导压力       | 3 ... 8 bar    |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 4 – 超强腐蚀影响     |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度       | -5 ... 50 °C   |
| 产品重量       | 156 g          |
| 气动连接, 气口 3 | G3/8           |
| 气动连接, 气口 5 | G3/8           |
| 材料备注       | 符合 RoHS        |
| 材料信息, 壳体   | PA-加强          |