


# 插头

## NPQH-D-S14-Q6-P10

产品代号: 578313

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 尺寸           | 标准                                       |
| 额定尺寸         | 5 mm                                     |
| 插管深度         | 15.8 mm                                  |
| 装配置          | 任意                                       |
| 设计           | 直列式结构                                    |
| 包装数量         | 10                                       |
| 设计结构         | 推/拉原理                                    |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 2 MPa                         |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 20 bar                         |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 290 psi                      |
| 有关操作压力的注意事项  | 水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时                 |
| 认证签发部门       | NSF C0523185                             |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰） |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                            |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 - 强腐蚀影响                                |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 干净等级         | ISO 等级 4                                 |
| 食品安全         | 见一致性声明<br>NSF/ANSI 169                   |
| 环境温度         | 0 ... 150 °C                             |
| 产品重量         | 35.7 g                                   |
| 气动连接, 气口 1   | 插入式轴套直径 14 mm                            |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 6 mm                              |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                  |
| 材料信息, 壳体     | 黄铜, 化学镀镍                                 |
| 防护环材料        | PEI                                      |
| 材料信息, 释放环    | 黄铜, 化学镀镍                                 |
| 材料信息, 管密封    | FPM                                      |
| 材料信息, 气管固定爪  | 高合金钢, 耐腐蚀                                |
| 止推环材料        | PEI                                      |