

# 快插螺纹接头

## NPQH-D-M5-S4-P10

产品代号: 578358

FESTO



### 技术参数

| 特性           | 值  |
|--------------|--|
| 尺寸           | 标准   |
| 额定尺寸         | 2.5 mm   |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈  |
| 装配位置         | 任意   |
| 设计           | 直列式结构  |
| 包装数量         | 10   |
| 设计结构         | 推/拉原理  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 2 MPa   |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 20 bar   |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 290 psi                                      |
| 有关操作压力的注意事项  | 水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时                                 |
| 认证签发部门       | NSF C0523185   |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水（液态，无冰）                 |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气  |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 3 - 强腐蚀影响  |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 干净等级         | 该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。<br>在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全         | 见一致性声明<br>NSF/ANSI 169                                   |
| 环境温度         | 0 ... 150 °C   |
| 额定紧固扭矩       | 1 Nm   |
| 额定紧固扭矩的公差    | ± 20 %   |
| 产品重量         | 3.3 g  |
| 安装类型         | 外六角 SW9  |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 M5   |
| 气动连接, 气口 2   | 插入式轴套直径 4 mm   |
| 材料备注         | 符合 RoHS  |
| 材料信息, 壳体     | 黄铜, 化学镀镍   |
| 材料信息, 螺纹密封   | FPM  |