


## 底座

### VMPA2-FB-APF-2-1-S0

产品代号: 578865

FESTO



## 技术参数

| 特性        | 值                            |
|-----------|------------------------------|
| 宽度        | 47 mm                        |
| 长度        | 107.3 mm                     |
| 宽度尺寸      | 21 mm                        |
| 阀位的最大数量   | 2                            |
| 工作压力 MPa  | -0.09 ... 1 MPa              |
| 工作压力      | -0.9 ... 10 bar              |
| 先导压力MPa   | 0.3 ... 0.8 MPa              |
| 先导压力      | 3 ... 8 bar                  |
| 工作介质      | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性  | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 环境温度      | -5 ... 50 °C                 |
| 产品重量      | 153 g                        |
| 材料备注      | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 连接板 | 压铸铝                          |