

双耳环支座 LBN-8/10

产品代号: 6057

FESTO

用于耳轴安装, 气缸型号 ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU, AEVU.



技术参数

特性	值
尺寸	8/10
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	20 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, 锁	弹簧钢, 经过电镀