


# Y形带销接杆 SG-M10X1,25

产品代号: 6144

★ 核心产品范围

带六角螺母, 用于气缸耳轴安装 (活塞杆侧面), 符合 DIN ISO 8140 标准.

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	M10x1,25
符合标准	DIN 71752 ISO 8140
螺纹连接	阴螺纹 M10x1.25
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	103 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, U形夹	钢 经过电镀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀