


端盖 CV-PK-4-B

产品代号: 6214

FESTO

用于塑料气管和倒钩式管接头。



技术参数

特性	值
包装数量	10
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
气动连接, 气口 1	用于气管外径 6 mm 用于倒钩式接头, 内径 4mm, 带螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 帽	TPE-U(PU)