


T形快插螺纹接头 TCK-1/8-PK-6-KU

产品代号: 6264

FESTO

可旋转，带密封圈，聚合物设计。



技术参数

特性	值
额定尺寸	5.3 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封边缘
装配位置	任意
设计	T-形
包装数量	10
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 145 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
气动连接, 气口 2	用于气管外径 8 mm 用于倒钩式接头, 内径 6mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	POM
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	POM
材料信息, 空心螺栓	阳极氧化铝合金
材料信息, 摆动接头	POM