


T形分配接头 FCK-3-PK-3-KU

产品代号: 6273

FESTO

聚合体设计结构.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-------------------------------------|
| 额定尺寸 | 2.4 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | T-形 |
| 包装数量 | 10 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 1 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 145 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 4 mm 用于倒钩式接头, 内径 3mm, 带螺母 |
| 材料信息, 联合螺母 | POM |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料- 接头 | POM |