



电磁阀

BMCH-3-3-1/8

产品代号: 6687

FESTO

该型号产品适用于真空。



技术参数

特性	值
阀功能	3x3/2 常闭, 单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	160 l/min
工作压力 MPa	-0.095 ... 0.7 MPa
工作压力	-0.95 ... 7 bar
设计结构	带弹簧复位的提升阀
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	2.5 mm
密封原则	软性
阀位的最大数量	3
先导类型	直接
适合真空	是
功耗, 提起	30 W
功耗, 保持	22 W
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	1,010 g
电连接	插头
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	G1/8
气动连接, 气口 3	G1/8
材料信息, 壳体	铝