



# 手杆阀

## H-4/3-M5

产品代号: 7334

FESTO



## 技术参数

特性	值
阀功能	4/3 常泄
驱动类型	手动
标准额定流量	125 l/min
工作压力	0 ... 8 bar
复位类型	机械弹簧
额定尺寸	4 mm
密封原则	软性
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
气动连接, 气口 3	非管道式