


多路插头 KSV-16-B

产品代号: 7559

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 额定尺寸 | 4 mm |
| 工作压力 | -0.95 ... 16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 产品重量 | 223 g |
| 连接口的最大数量 | 16 |
| 气动连接 | PK-2 PK-3 PK-4 |
| 颜色 | 灰色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |