


多路插座 KDVF-8

产品代号: 7563

FESTO

用于4路气管连接, 塑料气管 NW 2, 3 和 4.



技术参数

特性	值
额定尺寸	4 mm
工作压力	-0.95 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
产品重量	36 g
连接口的最大数量	8
气动连接	PK-2 PK-3 PK-4
颜色	灰色
材料备注	符合 RoHS