



压力开关

SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

产品代号: 8000033

FESTO



技术参数

特性	值
材料备注	符合 RoHS
测定变量	相对压力
测量方式	气动/电子压力转换开关
工作压力 MPa	-0.1 ... 1 MPa
工作压力	-1 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
开关输出	接触类型
开关功能	具有固定迟滞的阈值
切换元件功能	转接开关
接通点	0.25 bar
开启点最大值	0.4 bar
关闭点最小值	0.05 bar
最大输出电流 DC	1,000 mA
最小负载电流	24 V时2 mA
短路强度	否
工作电压范围 DC	19.2 ... 30 V
极性容错保护	否
电连接	4针 M12x1 插头 符合EN 60947-5-2标准 圆形设计
安装类型	具有螺纹的
气动连接	G1/8
产品重量	80 g
材料信息, 壳体	钢
材料信息, 电气连接	POM
设定选项	永久性设置
防护等级	IP65
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L