



# 垂直压力隔离板 VABF-S4-1-L1D2-C

产品代号: 8001179

FESTO



## 技术参数

特性	值
宽度	26 mm
基于标准	ISO 15407-2
装配位置	任意
工作压力 MPa	1 MPa
工作压力	10 bar
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	290 g
垂直堆栈型的安装	安装在气路板模块上 安装在单个底座上
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝