

# 扭力补偿 DARD-L1-32-S

产品代号: 8001412

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	25/32
径向偏移 +/-	2 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 120 °C
在力的方向上的最高负载 ( 长时间 ) +/-	1,100 N
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	高合金钢
材料信息, U形夹	高合金钢
材料信息, 滑片	黄铜
材料信息, 锁	弹簧钢