


# 连接电缆

## NEBV-

产品代号: 8003577

FESTO



## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
附加功能	保持时降流功能 保护电路
电缆识别	不带标签支架
连接频率	50
电气接口 1, 功能	现场设备侧
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座 插座, 扁平
电气接口 1, 电缆输出	直的 直角型
电气接口 1, 接口技术	接口的样式 ZC, 自供螺丝 接口的样式 ZC, 公制螺纹 插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803 Sub-D
电气接口 1, 针脚/线的数量	2 25 4 44
电气接口 2, 功能	控制器侧
电气接口 2, 设计	有角的 圆形
电气接口 2, 接口类型	电缆 插头
电气接口 2, 电缆输出	直的 直角型
电气接口 2, 接口技术	接口的样式 ZB, 自供螺丝 M8x1, A-编码, 符合 EN 61076-2-104 开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	2 25 3 44
工作电压范围 DC	0 ... 230 V
工作电压范围 AC	0 ... 230 V
电缆长度	0.5 ... 30 m
电缆属性	标准 Suitable for energy chains
电缆的测试条件	测试条件根据需要而定
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 符合 EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令

特性	值
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电缆护套	PVC TPE-U(PUR)
电缆外套颜色	灰色