


# 抓取模块 EHMZ-DGEA-18-TB-KF- -

FESTO

产品代号: 8004625  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2024。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



典型表现

## 技术参数

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

特性	值
传动小齿轮的有效直径	25.78 mm
工作行程	50 ... 800 mm
齿带延伸	0.037 %
齿带斜度	3 mm
装配位置	垂直
设计结构	机电式直线模块 带齿带
位置检测	用于接近式传感器
最高速度	3 m/s
重复精度	±0,05 mm
持续通电率	100 %
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 90 %
防护等级	IP20
环境温度	5 ... 45 °C
最大输送力 Fx	230 N
恒定输送	81 mm/U
材料备注	符合 RoHS