


## 气路条

### VABM-L1-18G-G38-9-G

产品代号: 8004904

FESTO



## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	19 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	9
授权	c UL us - Recognized (OL)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
产品重量	2,461 g
先导气口12/14	G1/8
先导排气口82/84	G1/8
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金