


电磁线圈

VACN-H1-A1-3A

产品代号: 8022879

FESTO

用于 14 mm 电极管, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



技术参数

特性	值
装配置	任意
切换位置指示器	否
最小提取时间	12 ms
持续通电率	100 %
功率系数 cos {phi}	0.7
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率: 36 VA, 保持功率: 18.9 VA
电泳强度	4 kV
污染等级	3
允许的频率波动	+/- 10 %
许用压力波动	+/- 10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
环境和介质温度的限制	-20 - 60 °C (当持续通电率较低时)
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 50 °C
安装时的最大紧固扭矩	2 Nm
产品重量	150 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合DIN EN 175301-803 方块形结构
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	铜 钢 热塑
材料信息, 绕组	铜