


底座

VMPA14-IC-AP-S-1

产品代号: 8023667

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|---------------------------------|
| 宽度 | 24.4 mm |
| 长度 | 107.3 mm |
| 宽度尺寸 | 14.9 mm |
| 工作压力 MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 工作压力 | 3 ... 8 bar |
| 先导压力MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| KC 标记 | KC-EMV |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 符合 EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EMC 指令 符合英国 RoHS 指令 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 0 - 无腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 150 g |
| 电连接 | M8 插头 |
| 底座的安装方法 | 带通孔 |
| 先导气口 12/14 | M5 |
| 先导排气口 82/84 | M5 |
| 气动连接, 气口 1 | M7 G1/8 |
| 气动连接, 气口 2 | M7 G1/8 |
| 气动连接, 气口 3 | M7 G1/8 |
| 气动连接, 气口 4 | M7 G1/8 |
| 气动连接, 气口 5 | M7 G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 连接板 | 压铸铝 |