


# 电磁线圈

## VACS-C-C1-7A

产品代号: 8025337

FESTO

C 型连接样式, 符合 175 301, 48 V AC/50-60 Hz



### 技术参数

| 特性         | 值   |
|------------|---|
| 装配位置       | 任意  |
| 符合标准       | IEC 61010-1                                       |
| 持续通电率      | 100 %   |
| 绝缘等级       | H   |
| 线圈的特性参数    | 48 V AC: 50/60 Hz, 提起功耗 2.5 VA, 保持功耗 1.9 VA       |
| 许用压力波动     | +/- 10 %  |
| 授权         | c UL us - Recognized (OL)                         |
| 环境和介质温度的限制 | -10 - 50 °C                                       |
| 耐腐蚀等级 CRC  | 2 - 中等腐蚀影响  |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| 介质温度       | -10 ... 50 °C                                     |
| 防护等级       | IP65  |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C                                     |
| 产品重量       | 35.6 g  |
| 电连接        | 插头样式 C 型, 符合 EN 175301-803<br>符合 EN 175301-803 标准 |
| 安装类型       | 带滚花螺母   |
| 材料备注       | 符合 RoHS   |
| 材料信息, 壳体   | PA<br>钢   |
| 材料信息, 电磁线圈 | 铜<br>钢<br>热塑                                      |
| 材料信息, 绕组   | 铜   |