


流量控制

VFFG-T-M5-A-V1

产品代号: 8025716

FESTO

该型号产品适用于真空.



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|---|
| 阀功能 | 节流功能 |
| 安装类型 | 带螺纹 |
| 工作压力 | -0.9 ... 10 bar |
| 环境温度 | -5 ... 60 °C |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储藏温度 | -20 ... 60 °C |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 空心螺栓 | PA |