


# 气路板模块 VABM-B10-25S-G38-4

产品代号: 8026263  
★ 核心产品范围

FESTO



## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	27.5 mm
装配位置	任意
阀位的最大数量	4
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	720 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金