


# 电磁线圈

## VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

产品代号: 8029146

FESTO

用于电枢系统 FN, 电缆, 采用绝缘导管连接, 24 V DC, 经过封装.



### 技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配置	任意
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
经过珐琅处理后的绝缘等级	H
线圈的特性参数	24 V DC: 4.6 W
许用压力波动	+/- 10 %
海事分类	看证书
EU以外的防爆认证	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
认证签发部门	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
燃爆防护型气体	AEx m II T4 Ex m II T4
符合防爆要求的环境温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	207 g
电连接	电缆
电缆长度	0.61 m
安装类型	带滚花螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	塑料的 钢
材料信息, 绕组	铜