


L型接头

NPFC-L-2G1-F

产品代号: 8030214

FESTO



技术参数

特性	值
材料信息, 螺纹接头	镀镍黄铜
包装数量	10
工作压力	-0.95 ... 50 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-20 ... 150 °C
产品重量	238 g
气动连接, 气口 1	G1
气动连接, 气口 2	G1
材料备注	符合 RoHS