

变径气嘴

NPFC-R-G14-G18-FM

产品代号: 8030315

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------------------|
| 材料信息, 螺纹接头 | 镀镍黄铜 |
| 包装数量 | 10 |
| 工作压力 | -0.95 ... 50 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -20 ... 150 °C |
| 产品重量 | 17.8 g |
| 气动连接, 气口 1 | G1/4 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |