

传感器导轨 DASP-F5-50-125-A-SR


产品代号: 8031583
将被停止供应的产品

适合于铰链气缸DFAW.

将停止供货的产品，

供货至2019。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
设计结构	传感器条
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
环境温度	-10 ... 60 °C
最大紧固扭矩	2.9 Nm
0 mm行程时的基本重量	8.4 g
每10 mm 行程所增加的重量	1.4 g
安装类型	带通孔和螺丝
材料信息，型材	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料备注	符合 RoHS
材料信息，螺丝	高合金钢