


# 端板

## VABE-S1-2LZ-N34

产品代号: 8032665

FESTO



### 技术参数

| 特性              | 值                                       |
|-----------------|---|
| 宽度              | 44 mm                                   |
| 排气功能            | 通过节流板                                   |
| 基于标准            | ISO 5599-1                              |
| 工作压力 MPa        | 0 ... 1 MPa                             |
| 工作压力            | 0 ... 10 bar                            |
| 适合真空            | 是                                       |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU low 电压 指导原则                       |
| 工作介质            | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 关于工作和先导介质的说明    | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC       | 0 - 无腐蚀影响                               |
| PWIS 符合性        | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储藏温度            | -20 ... 60 °C                           |
| 介质温度            | -10 ... 50 °C                           |
| 先导介质            | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 环境温度            | -10 ... 50 °C                           |
| 产品重量            | 360 g                                   |
| 安装类型            | 通过M6螺钉的通孔                               |
| 先导气口 12/14      | 1/4 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 1      | 3/4 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 3      | 3/4 NPT                                 |
| 气动连接, 气口 5      | 3/4 NPT                                 |
| 材料备注            | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 端板        | 压铸铝                                     |