

压力表

PAGN-63-0.025M-G14-1.6

产品代号: 8036756

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| 显示范围 | 0 ... 0.025 MPa |
| 符合标准 | EN 837-1 |
| 压力表的额定尺寸 | 63 |
| 设计结构 | Bourdon-管压力表 |
| 安装类型 | 线路安装 |
| 工作介质 | 惰性气体 中性流体 |
| 工作压力 MPa | 0 ... 0.025 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 0.25 bar 0 ... 3.625 psi |
| 可变负载系数 | 0.66 |
| 测量精度等级 | 1,6 |
| 防护等级 | IP43 |
| 储藏温度 | -40 ... 70 °C |
| 介质温度 | -20 ... 60 °C |
| 环境温度 | -20 ... 60 °C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 连接的位置 | 后侧中心 |
| 气动连接 | G1/4 |
| 与介质接触的材料 | 黄铜 |
| 材料信息, 螺纹塞 | 黄铜 |
| 材料信息, 壳体 | ABS |
| 材料信息, 屏幕 | PS |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 产品重量 | 220 g |
| 关于工作和先导介质的说明 | 不含乙炔 不含氧 |