


单向阀
VMPA14-RV
 产品代号: 8039820



技术参数

特性	值
阀功能	先导控制, 单向功能
驱动类型	气动
安装类型	夹子
标准额定流量	350 l/min
工作压力 MPa	0.05 ... 0.8 MPa
工作压力	0.5 ... 8 bar
先导压力MPa	0.05 ... 0.8 MPa
先导压力	0.5 ... 8 bar 7.25 ... 116 psi
环境温度	-5 ... 50 °C
材料信息, 壳体	POM
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
装配位置	任意
驱动方式, 受控制的单向阀功能	气动
整个温度范围内的工作压力	0.5 ... 8 bar
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-20 ... 40 °C
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
产品重量	0.17 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR