


电磁线圈

VACC-S18-120-A1-3A

产品代号: 8040584

FESTO

用于电枢系统 F10, 接口样式A型, 符合 EN 175 301, 230 V AC/50-60 Hz.



技术参数

特性	值
驱动类型	电气的
装配位置	任意
切换位置指示器	否
持续通电率	100 %
绝缘等级	H
线圈的特性参数	230 V AC: 50/60 Hz, 功耗 : 12 VA
许用压力波动	-15 % / +10 %
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国电气设备指令
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	530 g
电连接	插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 插头 符合EN 175301-803标准
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 电磁线圈	PA 钢