


制动阻力 CACR-LE2-6-W60

产品代号: 8047913
将被停止供应的产品

FESTO

吸收在制动或外部激励时反馈到中间电路的能量
将停止供货的产品，
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



技术参数

特性	值
尺寸	60
装配位置	自由对流 垂直 水平的
35% 的持续通电率以及20秒时的参数	180 W
额定功率, 制动阻力	60 W
阻力系数	6 Ohm
授权	c UL us - Recognized (OL)
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	140 g
安装类型	带通孔
材料备注	符合 RoHS