


单向滚轮杠杆

VAOM-R4-20-D2-32

产品代号: 8049237

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	20 mm
驱动类型	机械的
装配位置	动作序列
设计结构	摆动杠杆
先导类型	直接
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	经过紧固
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装适配器	钢, 镀锌