


平行组件 EAMM-U-50-D32-38AA-78

产品代号: 8058924

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	12.1 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.01 Nm
可传递扭矩	1 Nm
产品重量	600 g
接口代码, 驱动器	D32
接口代码, 马达输入	38AA
材料备注	符合 RoHS