


快速连接插头 NPHS-S6-M-G18

产品代号: 8059257

FESTO



技术参数

特性	值
额定尺寸	5.5 mm
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	3.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 10 %
产品重量	19 g
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/8
材料备注	符合 RoHS