


# 摄像头

## SBPB-R2C-U3-1E1A-C

产品代号: 8066467  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

特性	值
传感器分辨率	1280 x 1024 Pixel (SXGA)
镜头连接	C-Mount
视野	取决于所选择的镜片
宽度	29 mm
高度	29 mm
长度	49 mm
安装类型	带安装组件
额定工作电压 DC	5 V
电源消耗	1.3 ... 1.5 W
许用压力波动	+/- 5 %
KC 标记	KC-EMV
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	20 - 80 %
防护等级	IP30
防护等级备注	装配以后的状态
环境条件	屏蔽外部光源 尽可能干净的环境空气 干燥
环境温度	0 ... 40 °C
产品重量	52 g
曝光时间	9 µs ... 2,000 ms
图像速率(帧)	60 fps
传感器类型	颜色
工作距离	取决于所选择的镜片
USB 接口, 功能	电源 通讯
USB 接口, 接口类型	插头插座
USB 接口, 连接技术	USB 3.0 B型micro
USB 接口, 针脚/线数	10
输入、输出接口, 功能	无功能
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	阳极氧化铝合金