


# 底座

## VABS-P12-S-M5-P3

产品代号: 8068637

FESTO



### 技术参数

特性	值
宽度	25 mm
装配位置	任意
特殊特性	氧气符合DIN EN 1797标准
阀位的最大数量	1
工作压力	0 ... 1.7 bar
标准额定流量	$\geq 27$ l/min
标准额定流量 2-3	$\geq 28$ l/min
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [5:3:1] 惰性气体 氧
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气 最大颗粒规格: 5 $\mu$ m
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-20 ... 70 °C
介质温度	-20 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 70 % 非冷凝
防护等级	IP00
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-20 ... 70 °C
产品重量	55 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 1	M5
气动连接, 气口 2	M5
气动接口2S	M5
气动连接, 气口 3	M5
气动连接, 气口 5	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	阳极氧化铝合金