


真空过滤器
OAFF-G3-5
产品代号: 8068944

FESTO



技术参数

特性	值
过滤等级	40 µm
包装数量	10
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	1 g
安装类型	套上 锁定
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 过滤器	网格 PA
材料信息, 壳体	POM
喷射器脉冲适用性	0.7 MPa
喷射器脉冲适宜性	7 bar
喷射器脉冲适用性 (psi)	101.5 psi