


## 底座

### VABS-BE-BS-G14-V14-A

产品代号: 8072668  
新

FESTO



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
防护等级	IP65 装配以后的状态
产品重量	330 g
安装类型	带通孔和螺丝
先导气口12	G1/4
气动连接, 气口 1	G1/4
气动连接, 气口 2	法兰 1/4 带NAMUR 接口
气动连接, 气口 3	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	铝 (Ematal涂层)
材料信息, 密封	NBR