



# 真空吸盘

## OGVM-70X145-SV-N-G14F

产品代号: 8073858

FESTO



### 技术参数

| 特性            | 值                                    |
|---------------|--------------------------------------|
| 吸盘的高度补偿器      | 7 mm                                 |
| 最小的工件半径       | 90 mm                                |
| 额定尺寸          | 8 mm                                 |
| 吸盘尺寸          | 70x145 mm                            |
| 吸盘容积          | 70 cm <sup>3</sup>                   |
| 连接的位置         | 位于顶部                                 |
| 装配位置          | 任意                                   |
| 吸盘形状          | 椭圆形, 扁平                              |
| 工作压力 MPa      | -95 ... 0 kPa                        |
| 工作压力          | -0.95 ... 0 bar<br>-13.775 ... 0 psi |
| 额定工作压力        | -60 kPa                              |
| 额定工作气压        | -0.6 bar                             |
| 工作介质          | 大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]       |
| 耐腐蚀等级 CRC     | 2 - 中等腐蚀影响                           |
| PWIS 符合性      | VDMA24364-A1-L                       |
| 环境温度          | -20 ... 80 °C                        |
| 额定工作压力时的保持力   | 630 N                                |
| 额定工作压力时的垂直侧向力 | 455 N                                |
| 产品重量          | 124 g                                |
| 安装类型          | 通过真空口                                |
| 真空接口          | 阴螺纹 1/4                              |
| 颜色            | 黑色                                   |
| 肖氏硬度          | 60 +/- 5                             |
| 材料信息, 螺纹塞     | 锻造铝合金                                |
| 材料备注          | 符合 RoHS                              |
| 材料信息, 吸盘      | NBR                                  |