


真空吸盘

OGVM-70X145-AV-N-G14F

产品代号: 8073868

FESTO



技术参数

特性	值
吸盘的高度补偿器	16.5 mm
最小的工件半径	70 mm
额定尺寸	8 mm
吸盘尺寸	70x145 mm
吸盘容积	111 cm ³
连接的位置	位于顶部
装配位置	任意
吸盘形状	椭圆形，波纹管，1.5 褶
工作压力 MPa	-95 ... 0 kPa
工作压力	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
额定工作压力	-60 kPa
额定工作气压	-0.6 bar
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
环境温度	-20 ... 80 °C
额定工作压力时的保持力	446 N
额定工作压力时的垂直侧向力	317 N
产品重量	156 g
安装类型	通过真空口
真空接口	阴螺纹 1/4
颜色	黑色
肖氏硬度	60 +/- 5
材料信息，螺纹塞	锻造铝合金
材料备注	符合 RoHS
材料信息，吸盘	NBR