

缓冲器 DYEF-G8-M4-Y1

产品代号: 8073902

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	M4
行程	0.9 mm
缓冲	P 缓冲，不带金属固定式挡块
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	0.8 m/s
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
缓冲长度	0.9 mm
最大紧固扭矩	0.5 Nm
单位行程的最大能量消耗	0.018 J
产品重量	5 g
安装类型	带螺纹轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息，密封	NBR
材料信息，壳体	高合金钢