


## 气路条

### VABM-P7-18M-G18-M5-6

产品代号: 8076388

FESTO



## 技术参数

特性	值
宽度尺寸	18 mm
设计结构	连接方向在侧面
阀位的最大数量	6
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	0.6 Nm
产品重量	270 g
气动连接, 气口 1	G1/8
气动连接, 气口 2	M5
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	锻造铝合金