


## 转接组件

DHAA-G-R3-25-B19-32

产品代号: 8079196

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	25
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 50 °C
产品重量	65 g
安装类型	具有内 ( 阴 ) 螺纹
材料信息, 转接板	阳极氧化铝合金
材料信息, 螺丝	镀锌钢